


Parametry výrobku

Model produktu:	M106
Rozměr:	143x88x88 mm
Napětí:	5V=1A
Objem nádržky:	300 ml
Standard:	GB4706.1-2005



1. Spínač
2. Vstup mikro USB
3. Otočte, vyndejte nádržku a naplňte vodou

Návod k použití

1. Kliknutím na tlačítko zapnete režim nepřetržitého postřiku
2. Opětovným stisknutím tlačítka zapnete režim přerušovaného postřiku
3. Třetím kliknutím na tlačítko vypnete všechny režimy postřiku, jedním dlouhým stisknutím tlačítka na 3 sekundy zapnete režim okolního světla, druhým opětovným stisknutím a podržením na 3 sekundy světlo vypnete.

Užitečné tipy

1. Odšroubujte horní kryt v protisměru hodinových ručiček, poté do nádržky přidejte čistou vodu z vodovodu, nakonec otočte horní kryt ve směru hodinových ručiček a zašroubujte.
2. Před použitím prosím namočte vatový tampon do vody, nebo počkejte 3-5 minut, než po přidání vody kliknete na stisknutí spínače pro zahájení postřiku.
3. Doporučujeme používat čistou vodu z vodovodu.